



## Broca de fricción térmica plana (sin cuello) larga Inox, Rosca: M6



### Datos de pedido

Número de pedido	080758 M6
GTIN	4069515008983
Clase de artículo	BAW

### Descripción

#### Ejecución:

Generación de agujeros de núcleo en materiales de paredes delgadas por calor de fricción en muy poco tiempo. Se puede utilizar en máquinas CNC, CN y máquinas de perforación vertical. Broca de fricción plana (sin cuello), para uso en materiales inoxidables. Estándar o largo; con cuello o sin cuello.

#### Aplicación:

Especialmente adecuado para aceros inoxidables.

#### Idóneo para:

Pinzas portapiezas ER HOLEX n.º 308964.  
Llave de apriete ER n.º 309680.  
Macho para laminar HOLEX n.º 139130 o n.º 139180.

### Descripción técnica

Grosor material	0,7 - 3 mm
Ø de mango	8 mm
Ø de agujero para roscar	5,4 mm

## Hoja de datos

Potencia de accionamiento recomendada	1,3 kW
Para rosca M	M6
N.º revoluciones recomend.	2500 min <sup>-1</sup>
Tipo de producto	Broca de fricción