



Sopor te para herramientas Eco axial, simple, izquierda, HSK-T 63, para cuadrado soporte: 25mm



Datos de pedido

Número de pedido	318624 25
GTIN	4069515009027
Clase de artículo	31G

Descripción

Ejecución:

Con boquilla de refrigeración regulable con rosca interior.

GARANT - Optimización de las durabilidades, superficies mejoradas, seguridad de proceso superior y aumento de la productividad mediante GARANT Eco.
Contorno estrecho para una mejor accesibilidad.

Aplicación:

Para el uso en centros de torneado / fresado.

Para el asiento de soporte de apriete ISO con vástago cuadrangular.

Nota:

Incluye calzo taladrado. De esta manera, apropiado para soporte de torneado de apriete con mango de 20 y 25 mm.

Descripción técnica

Ø exterior D	78 mm
Longitud de voladizo medida A	130 mm
para cuadrado soporte	25 mm
Longitud de sujeción L ₁	88 mm
B	25 mm

Hoja de datos

Adaptador	HSK-T 63
Norma asiento	ISO 12164-3
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Portaherramientas de pinza