



Soporte para herramientas Eco axial, simple, izquierda, PSC 63, para cuadrado soporte: 25mm



Datos de pedido

Número de pedido	318862 25
GTIN	4069515009041
Clase de artículo	31G

Descripción

Ejecución:

Con boquilla de refrigeración regulable con rosca interior.

GARANT - Optimización de las durabilidades, superficies mejoradas, seguridad de proceso superior y aumento de la productividad mediante GARANT Eco.

Aplicación:

Para el asiento de soporte de apriete ISO con vástago cuadrangular.

Para el uso en centros de torneado / fresado.

Nota:

Perno de sujeción PSC a petición.

Descripción técnica

para cuadrado soporte	25 mm
Ø exterior D	78 mm
Longitud de voladizo medida A	130 mm
B	25 mm
Longitud de sujeción L ₁	88 mm
Adaptador	PSC 63
Norma asiento	ISO 26623-2

Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Portaherramientas de pinza