

 KOMET**Cuchilla de desbastar KOMET® Forma g, Tipo: B01****Datos de pedido**

Número de pedido	240074 B01
GTIN	4047109016415
Clase de artículo	24H

Descripción**Ejecución:**

Perfil de corte preciso, verificado microscópicamente. Reduce costes, ya que se puede reafilar varias veces en la superficie de desprendimiento.

Tamaños con denominación adicional **L = mango prolongado**.

Material de corte:

HSS/Co10 Para materiales difíciles de mecanizar.

Nota:

Para soportes para cuchilla de taladrar, ver n.º 240070 y n.º 240072.

Material de corte: HSS Co 10

Profundidad taladro: 20 mm

para perforaciones a partir de \varnothing : 3 mm

Longitud total: 60 mm

\varnothing de mango: 8 mm

Descripción técnica

Profundidad taladro	20 mm
para perforaciones a partir de \varnothing	3 mm
Longitud total	60 mm
Tipo	B01
\varnothing de mango	8 mm
Material de corte	HSS Co 10
Tipo de producto	Inserto de corte para torneado

