SWISSTOOLS

Soporte de torneado de apriete neutro, PSC, \varnothing de mango / tamaño de plaquita — medida A: 6316-100HPmm



Datos de pedido

Número de pedido	320381 6316-100HP
GTIN	4070445102276
Clase de artículo	36D

Descripción

Nota:

¡La **boquilla HP** n.º 320001 debe pedirse por separado! Las pieza de repuesto n.º 320610 – 320626 se pueden encontrar en la lista de piezas de repuesto. Perno de sujeción PSC a petición.

Descripción técnica

Ø de mango	63 mm
Longitud de voladizo medida A	100 mm
Plaquita de corte adecuada	VC 1604
Pieza de repuesto	S07
Tamaño de placa	16
Adaptador	PSC
Tipo de boca	neutro
Norma asiento	ISO 26623-1
Refrigeración interior	SÍ
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Hoja de datos