

**Cuchilla de tronzar KOMET® HSS-Co5, Anchura b: A4,15mm****Datos de pedido**

Número de pedido	240020 A4,15
GTIN	4047109015784
Clase de artículo	24H

**Descripción****Aplicación:**

Para la ejecución de ranuras exteriores para arandela de seguridad (anillo SEEGER®). La anchura de cuchilla corresponde a la tolerancia vigente H11 para ranuras de retención. Las cuchillas sólo deben ser reafiladas por la cara frontal.

**Descripción técnica**

Para anchura de arandelas de retención	4 mm
Soporte adecuado	A1/2A
Altura h	16 mm
Anchura b	4,15 mm
Longitud total L	150 mm
Material de corte	HSS Co 5
Tipo de producto	Inserto de corte para torneado