



Mordaza escalonada móvil, Tipo: 160



Datos de pedido

Número de pedido	360573 160
GTIN	4069515011297
Clase de artículo	32P

Descripción

Aplicación:

Para el alojamiento de las mordazas intercambiables n.º 360538; 360539; 360541.

Material:

Endurecido, nitrurado, ambos lados lisos.

Idóneo para:

Tensor de alta presión CN n.º 360565.

Suministro:

Incl. tornillos de fijación.

Descripción técnica

Longitud l_1	64 mm
Adecuado para el código de color	HOLEX NC
Altura h_1	25 mm
Para tipo	160
Altura de bocas C	49,8 mm
Anchura de bocas b	160,4 mm

Hoja de datos

Longitud de mordazas l	114 mm
Tipo de producto	Mordazas para tornillos de banco