



Tuerca corredera en ranura en T con rosca, Medida nominal de ranura en T: 10mm



Datos de pedido

Número de pedido	375316 10
GTIN	4069515011587
Clase de artículo	32H

Descripción

Aplicación:

Para la combinación con espárragos según norma.

Material:

Endurecido, negro.

Nota:

Resistencia plena al esfuerzo sólo una vez atornillado a lo largo de **toda** la rosca.

Descripción técnica

Rosca	M8
Anchura a	9,7 mm
Anchura e	15 mm
Altura tuerca	12 mm
Altura k	6 mm
Medida nominal de ranura en T	10 mm

Tipo de producto

Tuerca corredera