



**Tuerca corredera en ranura en T con rosca, Medida nominal de ranura en T: 12mm**



**Datos de pedido**

Número de pedido	375316 12
GTIN	4069515011617
Clase de artículo	32H

**Descripción**

**Aplicación:**

Para la combinación con espárragos según norma.

**Material:**

Endurecido, negro.

**Nota:**

Resistencia plena al esfuerzo sólo una vez atornillado a lo largo de **toda** la rosca.

**Descripción técnica**

Anchura e	18 mm
Anchura a	11,7 mm
Medida nominal de ranura en T	12 mm
Altura k	7 mm
Altura tuerca	14 mm
Rosca	M10

Tipo de producto

Tuerca corredera