



### Tornillo para ranuras en T (8.8.) completo, Tipo: 121250



#### Datos de pedido

Número de pedido	375301 121250
GTIN	4069515011822
Clase de artículo	32H

#### Descripción

**Ejecución:**

Tornillo de ranura en T, templado, negro, clase de resistencia 8.8.

**Norma:**

**DIN 787**

**Suministro:**

Completa, con arandela n.º 375341

**Partes opcionales:**

Arandelas, ver n.º 35341; tuercas altas, ver n.º 375386.

**Nota:**

- **Ejemplo de lectura – tamaño 6625 significa: Ranura en T = 6 mm, rosca G = M6, longitud L = 25 mm.**

#### Descripción técnica

Altura k	7 mm
Anchura de tronzado e	18 mm
Tipo	787
Longitud de rosca b	30 mm
Longitud L	50 mm
Rosca G	M12
Medida nominal de ranura en T	12 mm

## Hoja de datos

Anchura de tronzado estrecha a	11,7 mm
Tipo de producto	Tornillo para ranura