

Hoja de datos



Tornillo para ranuras en T (8.8.) completo, Tipo: 2220110



Datos de pedido

Número de pedido	375301 2220110
GTIN	4069515011990
Clase de artículo	32H

Descripción

Ejecución:

Tornillo de ranura en T, templado, negro, clase de resistencia 8.8.

Norma:

DIN 787

Suministro:

Completa, con arandela n.º 375341

Partes opcionales:

Arandelas, ver n.º 35341; tuercas altas, ver n.º 375386.

Nota:

- **Ejemplo de lectura – tamaño 6625 significa: Ranura en T = 6 mm, rosca G = M6, longitud L = 25 mm.**

Descripción técnica

Medida nominal de ranura en T	20 mm
Longitud de rosca b	70 mm
Rosca G	M20
Longitud L	110 mm
Tipo	787
Anchura de tronzado estrecha a	21,7 mm
Altura k	14 mm

Hoja de datos

Anchura de tronzado e	35 mm
Tipo de producto	Tornillo para ranura