



Sierra circular de metal de batería sin batería, Tipo: MKS18LTXBL



Datos de pedido

Número de pedido	078188 MKS18LTXBL
GTIN	4061792264656
Clase de artículo	03D

Descripción

Ejecución:

Sierra circular manual para metal con batería y de alto rendimiento con caja de recogida de virutas para el corte en frío de metales. Compatible con rieles de guía.

- **Freno de salida para una mayor seguridad gracias a la parada rápida de la hoja de sierra (< 1 segundo).**
- **Corte rápido y preciso de tuberías, perfiles, conductos, rejillas metálicas y chapas. Sin chispas ni rebabas.**

Ventaja:

100 % de compatibilidad de las baterías, ahora también entre fabricantes.

Todos los dispositivos de 18 V y baterías de los socios CAS son 100 % compatibles entre sí. CAS significa Cordless Alliance System.

Suministro:

Sin batería y cargador, metaBOX, incluida la hoja de sierra circular para metal de metal duro (40 dientes), tope paralelo, llave hexagonal y adaptador de riel de guía.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.º 073870 – 073890.

Descripción técnica

Peso incluida batería	3,8 kg
Denominación del fabricante	MKS 18 LTX BL 58

Hoja de datos

Ø de hoja de sierra	165 mm
Cantidad de baterías contenidas	0
Profundidad de corte máximo 90°	58 mm
Tipo batería	Ion de litio
Ø de la perforación de la hoja de la sierra	20 mm
Tensión de batería	18 V
Velocidad de giro máxima	3600 min ⁻¹
Tipo de producto	Sierra