



Bridas regulables, Anchura de ranura a: 12mm



Datos de pedido

Número de pedido	370690 12
GTIN	4069515014458
Clase de artículo	32H

Descripción

Ejecución:

Endurecido, negro.

Suministro:

Completo con tornillo de fijación.

Nota:

El tornillo de ranura en T n.º 375301 se debe pedir por separado.

Descripción técnica

Altura H	19 mm
Distancia e punta para ranura	21 mm
Tipo	6314V
Anch. B	38 mm
Longitud L	110 mm
Tornillo para ranura en T DIN 787, n.º 375300	Tam. 1212100

Hoja de datos

Longitud ranura f	45 mm
Anchura de ranura a	12 mm
Tipo de producto	Brida