

**Tornillo para ranuras en T (8.8.) individual, Tipo: 141250****Datos de pedido**

Número de pedido	375306 141250
GTIN	4069515014526
Clase de artículo	32H

Descripción**Ejecución:**

Tornillo de ranura en T, templado, negro, clase de resistencia 8.8.

Norma:

DIN 787

Suministro:

Individual, sin tuerca ni arandela.

Partes opcionales:

Arandelas, ver n.º 35341; tuercas altas, ver n.º 375386.

Nota:

- **Ejemplo de lectura – tamaño 6625 significa: Ranura en T = 6 mm, rosca G = M6, longitud L = 25 mm.**

Descripción técnica

Anchura de tronzado estrecha a	13,7 mm
Longitud L	50 mm
Rosca G	M12
Anchura de tronzado e	22 mm
Altura k	8 mm
Longitud de rosca b	38 mm

Medida nominal de ranura en T	14 mm
Tipo	787
Tipo de producto	Tornillo para ranura