



Plataforma de trabajo XL Step, accesible desde ambos lados, Cantidad de peldaños, incluida plataforma: 2X3



Datos de pedido

Número de pedido	966151 2X3
GTIN	4003866414109
Clase de artículo	96Z

Descripción

Ejecución:

Plataforma de trabajo robusta, de doble cara y plegable con plataforma grande y rieles anodizados resistentes a la abrasión. Escalones extraprofundos (92 mm) para un soporte cómodo y seguro. Estabilidad óptima por medio de unión rígida bilateral con refuerzo de presión. Zapato de seguridad de gran superficie de plástico de dos componentes, también adecuado para trabajar sobre superficies de rejilla.

Norma:

DIN EN 14183.

Descripción técnica

Cantidad de peldaños, incluida plataforma	2x3
Modelo peldaño	Nivel
Listón para rodilla	no
con baranda de plataforma	no
Altura de trabajo aprox.	2,74 m

Hoja de datos

Ruedas	no
Material	Aluminio anodizado
Pasamanos	no
Altura de plataforma sin baranda	0,74 m
Mobiliario de ascenso capacidad de carga	150 kg
Profundidad plataforma	300 mm
Anchura inferior exterior	0,88 m
Regulable en altura	no
Transitabilidad	por los dos lados
Profundidad de peldaño/escalón	92 mm
Anchura plataforma	600 mm
Peso	7,4 kg
Tipo de producto	Tarima de trabajo