



**Escalera de plataforma telescópica Masterflex Plus S, Cantidad de peldaños, incluida plataforma: 9**



**Datos de pedido**

Número de pedido	966284 9
GTIN	4003866411580
Clase de artículo	96Z

**Descripción**

**Ejecución:**

Escalera de plataforma telescópica con barandilla giratoria y puerta automática de salón. Fácil ajuste de altura con una sola mano. Con estabilizadores abatibles que se pueden usar con una sola mano. Se pueden desplazar fácilmente por medio de dos ruedas de rodadura, incluso montadas. Aspecto ancho debido a peldaños profundos de 60 mm. Plataforma hecha de panel de madera contrachapada encolada. Ruedas de Ø de 200 mm. Con bandeja portaobjetos hecha de plástico.

**Norma:**

**EN 131-7.**

**Descripción técnica**

Profundidad plataforma	550 mm
transportable	sí
Peso	39,2 kg
Regulable en altura	sí

## Hoja de datos

Transitabilidad	de un lado
Altura plataforma sin barandilla en el intervalo	1,53 / 1,79 / 2,05 / 2,30 m
Anchura plataforma	400 mm
Norma	EN 131-7
Altura incluyendo barandilla máx.	3,33 m
Anchura de la superficie de la base (brazo extendido)	3,3 m
Altura de trabajo máx. aprox.	4,3 m
Profundidad de la superficie de la base (brazo extendido)	2,6 m
Mobiliario de ascenso capacidad de carga	150 kg
Principio "two hands free"	sí
Tipo de producto	Escalera de plataforma