

Hoja de datos



Destornillador para ranura, con mango Evo SwissGrip de 3 componentes, Anchura de filo b: 4mm



Datos de pedido

Número de pedido	660042 4
GTIN	7610733296743
Clase de artículo	63E

Descripción

Ejecución:

Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada. Punta negra. Filos escalonados planoparalelos con contacto de superficies en línea para una transmisión de par superior.

El **mango rígido SwissGrip Evo** permite transmitir sin problemas el par de giro necesario, incluso con las manos húmedas o aceitosas. Trabajo sin fatiga debido a la forma circular modificada. La materialización de 3 componentes de alta tecnología mejora la resistencia química y mecánica. Mangos con codificación de color "Rainbow" para localizar rápidamente el tamaño de salida correcto

Ventaja:

- **Filos escalonados planoparalelos con contacto de superficies en línea para una transmisión de par superior.**
- **Sin efecto Cam-out.**
- **Filos perfectamente adecuados para ranuras de tornillo normalizadas y no normalizadas.**
- **El redondeamiento liso y sin rebabas del extremo del mango evita la fricción en la palma de la mano.**
- **Forma abombada, ergonómica, con superficie de agarre firme, agradable al contacto con la piel que garantiza un trabajo a prueba de fatiga y pares elevados.**
- **Protección de desenrollado.**
- **Identificación con símbolo de salida y tamaño.**

Descripción técnica

Longitud total	195 mm
Nombre de cuchilla	2

Hoja de datos

Punta de varilla	negro
Grosor de filo a	0,6 mm
Longitud de cuchilla cortante	100 mm
Perfil de salida	Destornillador ranura
Versión de mango	redondo
Capuchón de golpe	no
Material	Aleación especial PB Swiss Tools
Material mango	Elastómero
Superficie	niquelado y cromado
Tipo de producto	Destornilladores