

Hoja de datos



Destornillador para ranura, con mango Evo SwissGrip de 3 componentes, Anchura de filo b: 8mm



Datos de pedido

Número de pedido	660042 8
GTIN	7610733295487
Clase de artículo	63E

Descripción

Ejecución:

Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada. Punta negra. Filos escalonados planoparalelos con contacto de superficies en línea para una transmisión de par superior.

El **mango rígido SwissGrip Evo** permite transmitir sin problemas el par de giro necesario, incluso con las manos húmedas o aceitosas. Trabajo sin fatiga debido a la forma circular modificada. La materialización de 3 componentes de alta tecnología mejora la resistencia química y mecánica. Mangos con codificación de color "Rainbow" para localizar rápidamente el tamaño de salida correcto

Ventaja:

- **Filos escalonados planoparalelos con contacto de superficies en línea para una transmisión de par superior.**
- **Sin efecto Cam-out.**
- **Filos perfectamente adecuados para ranuras de tornillo normalizadas y no normalizadas.**
- **El redondeamiento liso y sin rebabas del extremo del mango evita la fricción en la palma de la mano.**
- **Forma abombada, ergonómica, con superficie de agarre firme, agradable al contacto con la piel que garantiza un trabajo a prueba de fatiga y pares elevados.**
- **Protección de desenrollado.**
- **Identificación con símbolo de salida y tamaño.**

Descripción técnica

Nombre de cuchilla	5
Grosor de filo a	1,2 mm

Hoja de datos

Punta de varilla	negro
Longitud de cuchilla cortante	160 mm
Longitud total	270 mm
Perfil de salida	Destornillador ranura
Versión de mango	redondo
Capuchón de golpe	no
Material	Aleación especial PB Swiss Tools
Material mango	Elastómero
Superficie	niquelado y cromado
Tipo de producto	Destornilladores