

**Garant**

**Barra de mandrinar HSS, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
08/06mm**



## Datos de pedido

Número de pedido	260022 08/06
GTIN	4045197651990
Clase de artículo	21T

## Descripción

Barra de mandrinar HSS 08/06 mmØ de mango  $D_s$ : 8 mm  
 Código ISO Soporte: AH08K SCLCR/L06  
 Ángulo de ajuste  $\kappa$ : 95 grados  
 Plaquita de corte adecuada: CC.. 0602..  
 Ø perforación previa mínima  $D_{\min.}$ : 10 mm  
 Desplazamiento central  $L_3$ : 5 mm

## Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	CC.. 0602..
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Desplazamiento central $L_3$	5 mm
Longitud de voladizo $L_1$	40 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	10 mm
Código ISO Soporte	AH08K SCLCR/L06
Tamaño de placa	6 mm
Longitud total L	125 mm
Longitud de sujeción $L_2$	7 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	95 grados
Ø de mango $D_s$	8 mm

Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Material de corte	HSS
Norma	DIN 8024
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Juego de tornillos para plaquitas reversibles 10 piezas	269413
Juego de tornillos para plaquita Tipo 7	269028 7