

**Garant**
**Barra de mandrinar HSS, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
08/06mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	260023 08/06
GTIN	4045197652119
Clase de artículo	21T

**Descripción**

Barra de mandrinar HSS 08/06 mmØ de mango  $D_s$ : 8 mm

Código ISO Soporte: AH08K SCLCR/L06

Ángulo de ajuste  $\kappa$ : 95 grados

Plaquita de corte adecuada: CC.. 0602..

Ø perforación previa mínima  $D_{\min}$ : 10 mm

Desplazamiento central  $L_3$ : 5 mm

**Descripción técnica**

Plaquita de corte adecuada	CC.. 0602..
Ø perforación previa mínima $D_{\min}$	10 mm
Tamaño de placa	6 mm
Desplazamiento central $L_3$	5 mm
Código ISO Soporte	AH08K SCLCR/L06
Longitud de voladizo $L_1$	40 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Longitud total L	125 mm
Longitud de sujeción $L_2$	7 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	95 grados
Ø de mango $D_s$	8 mm

Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Material de corte	HSS
Norma	DIN 8024
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Juego de tornillos para plaquita Tipo 7	269028 7
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Juego de tornillos para plaquitas reversibles 10 piezas	269413