

**Garant**

**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 25/12mm**



**Datos de pedido**

Número de pedido	260007 25/12
GTIN	4045197651761
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Código ISO Soporte	SCLCR/L 2525M12
Tamaño de placa	12 mm
Calzo	269005 6
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 20
Anchura de función L <sub>4</sub>	32 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 1204..
Tamaño del mango	25 mm
Tornillo para calzo	269013 5
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	20 mm
Longitud total L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

### Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 20	269028 20
Tornillo para calzo Tipo 5	269013 5
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Calzo Tipo 6	269005 6
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500