



Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 10/06mm



Datos de pedido

Número de pedido	260028 10/06
GTIN	4960664541157
Clase de artículo	25U

Descripción

Ejecución:

Canal para viruta de forma currentilínea para mejor evacuación de viruta, tendencia a vibraciones reducida, mecanizado estable.

Refrigeración interior: sí

Ø de mango D_3 : 10 mm

Código ISO Soporte: A10L SCLCR/L06

Ángulo de ajuste κ : 95 grados

Plaquita de corte adecuada: CC.. 0602..

Ø perforación previa mínima D_{\min} : 12 mm

Desplazamiento central L_3 : 6 mm

Descripción técnica

Desplazamiento central L_3	6 mm
Tornillo para plaquita	269022 2
Plaquita de corte adecuada	CC.. 0602..
Código ISO Soporte	A10L SCLCR/L06
Ø perforación previa mínima D_{\min}	12 mm
Tamaño de placa	6 mm
Longitud total L	140 mm
Longitud de sujeción L_2	9 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados

Ø de mango D _s	10 mm
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Norma	DIN 8024
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Tornillo de amarre	269405
Tornillo de amarre Tipo 2	269022 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Punta de precisión para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8