

Garant

Soporte de torneado de apriete QT eco, derecha, Tamaño de vástago / placa: 20/15mm



Datos de pedido

Número de pedido	250602 20/15
GTIN	4045197657015
Clase de artículo	21U

Descripción

Ejecución:

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una mayor productividad, una vida útil más larga y una mayor seguridad en el proceso.

Leyenda:

Distribución óptima del líquido refrigerante por todo el filo.

El posicionamiento dentro de la escala garantiza una transferencia de refrigerante precisa.

Ventaja:

Aúne las ventajas de Garant eco y del cambio de plaquitas de corte sin herramientas.

Soltar el bloqueo mediante pulsación del botón – Cambiar el corte – Presionar la sujeción por brida.

Disminuye el tiempo auxiliar de forma sencilla y cómoda.

Fuerza de apriete invariable, alta precisión de cambio, sin mantenimiento.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con asientos GARANT eco-System n.º317900 – 319886.

Refrigeración interior: sí

Código ISO Soporte: DDJNR/L 2025X15

Plaquita de corte adecuada: DN.. 1506..

Anchura de función L₄: 32 mm

Longitud de la cabeza L₁: 46 mm

Longitud total L: 105 mm

Calzo: 259031 30

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	DN.. 1506..
Longitud de la cabeza L ₁	46 mm
Tamaño de placa	15 mm
Código ISO Soporte	DDJNR/L 2025X15
Calzo	259031 30
Brida	259038 7
Anchura de función L ₄	32 mm
Tornillo para calzo	259025 1
Tamaño del mango	20 mm
Longitud total L	105 mm
Serie	Eco
Tipo de boca	derecha
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Brida de sujeción	259351
Calzo	259272
Calzo Tipo 30	259031 30
	659906 500

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para
puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

Tornillo para calzo	259167
Tornillo para calzo Tipo 1	259025 1
Brida de sujeción Tipo 7	259038 7