



Plaquita de corte KOMET®, BK6115, Denominación tipo W80: 18-010



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 236607 18-010 |
| GTIN | 4047109180659 |
| Clase de artículo | 24R |

Descripción

Nota:

¡No deben utilizarse en brocas de corte interior!

Tipo: GG(G)

Código ISO plaquita de corte: SOGX 060206-01

Avance f en acero < 900 N/mm²: 0,1 mm/rev,

Descripción técnica

| | |
|---|----------------|
| Denominación | 18-010 |
| Avance f en acero < 900 N/mm ² | 0,1 mm/rev, |
| Código ISO plaquita de corte | SOGX 060206-01 |
| Serie | KUB Pentron® |
| Número de cambios/cortes | 4 |
| Clase | BK6115 |
| Tipo | GG(G) |
| Material de corte | MD |

Tipo de producto

Plaquita de corte para taladrado

Datos de usuario

| | Uso | V_c | Código ISO |
|---------------|------------|----------------------|-------------------|
| GG(G) | adecuado | 120 m/min | K |
| húmedo máximo | adecuado | | |