

Garant

**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
32/12mm**



Datos de pedido

Número de pedido	260032 32/12
GTIN	4045197652287
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Desplazamiento central L_3	22 mm
Ø perforación previa mínima D_{\min}	40 mm
Código ISO Soporte	A32S SCLCR/L12
Plaquita de corte adecuada	CC.. 1204..
Tamaño de placa	12 mm
Tornillo para calzo	269013 5
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 20
Calzo	269005 6
Longitud total L	250 mm
Longitud de sujeción L_2	31 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D_s	32 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Tornillo para calzo Tipo 5	269013 5
Juego de tornillos para plaquita Tipo 20	269028 20
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Calzo Tipo 6	269005 6
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500