

Hoja de datos



regleta de enchufes con USB 7x, Número de tomas de corriente: 5W



Datos de pedido

Número de pedido	081178 5W
GTIN	4007123691104
Clase de artículo	08B

Descripción

Ejecución:

Regleta de enchufes con función de carga USB doble. Tomas de corriente dispuestas en ángulo de 90°. Agujeros roscados para montaje mural.

Nota:

En la tienda en línea encontrará enchufes adaptadores con contacto de protección de 250 V/16 A para cajas de enchufe de contacto protector con sistemas de enchufe europeos distintos, en el n.º 081172 y el n.º 081174.

Descripción técnica

Conexión longitud del cable	3 m
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Frecuencia de red	50 Hz
Anchura	7 mm
Número de tomas de corriente 230 V/16 A	5
Peso	0,66 kg
Tipo de cable	H05VV-F
Interruptor ON/OFF	sí
Altura	8 mm
Tensión de red	230 V
Corriente nominal	16 A

Hoja de datos

Color cable	blanco
Número de tomas de corriente	5
Longitud de regleta	430 mm
Estructura de cable	3G1,5
Clase de cable	H05VV-F
Longitud de cable	3 m
Tipo de producto	REGLETA DE ENCHUFES