

Alicate para manguitos, Tipo: 3.7



Datos de pedido

Número de pedido	729932 3.7
GTIN	4031026738802
Clase de artículo	76C

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de plástico con 3 mandriles de acero intercambiables. Ancho de abertura regulable por medio de espárrago. Uso flexible para diestros y zurdos.

Aplicación:

Montaje sencillo (extensión) de todo tipo de manguitos en cables y conductos.

Descripción técnica

Para Ø exterior de cable	6 - 15 mm
Longitud total	132 mm
Longitud máxima del manguito	37 mm
Tipo de producto	Alicate de engarce