

## Hoja de datos

**LLAMBRICH**

de alta precisión

### Portabrocas con autoamarre, Tipo: 10/16



### Datos de pedido

Número de pedido	341421 10/16
GTIN	8436004857036
Clase de artículo	39Z

### Descripción

#### Ejecución:

Modelo industrial

Con cono de portabrocas DIN 238

#### Aplicación:

Para taladradoras de columna.

Para enchufar a mangos enchufables n.º 342300 – 342887 o directamente al husillo de la máquina.

### Descripción técnica

Cono de portabrocas	B 16
Ø exterior	40 mm
máximo Ø cono de portabrocas	15,733 mm
Longitud cabezal portabrocas cerrado	86 mm
Gama de sujeción	0 - 10 mm
Tipo de producto	Portabrocas sin llave