


**Garant****Soporte para plaquitas convexo para ranurado frontal, derecha, Intervalo de Ø Escotadura D1 / D2: 26/34mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	273812 26/34
GTIN	4045197576835
Clase de artículo	21W

## Descripción

**Ejecución:**

Unión extremadamente rígida y sujeción precisa mediante superficie de contacto dentada entre soporte para plaquitas y soporte de apriete.

**Aplicación:**

En combinación con los soportes de apriete n.º 273800 hasta 273811.

**Pieza de repuesto:**

Tornillo de amarre n.º 279815 9.

**Atención:**

Sin tornillos de montaje (incluidos en el volumen de suministro de los soportes de apriete).

**Nota:**

$D_1 = \varnothing$  mínimo para la 1ª escotadura/ $D_2 = \varnothing$  máximo para la 1ª escotadura.

Dependiendo de la situación de sujeción y el material, reducir los valores tecnológicos un 30 – 50 %.

Ancho de tronzado w: 2 mm

Profundidad máxima de corte  $t_{\text{máx.}}$ : 13 mm

## Descripción técnica

Profundidad máxima de corte $t_{\text{máx.}}$	13 mm
Ø mínimo 1.ª escotadura $D_1$	26 mm
Ø máximo 1.ª escotadura $D_2$	34 mm
Tipo de boca	derecha
Ancho de tronzado $w$	2 mm
Tipo de producto	Soporte para plaquitas

## Accesorios

Tornillo ajuste Tipo 9	279815 9
Tornillo apriete	279910