


Garant**Soporte para plaquitas convexo para ranurado frontal, derecha, Intervalo de Ø Escotadura D1 / D2: 65/85mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 273812 65/85 |
| GTIN | 4045197576873 |
| Clase de artículo | 21W |

Descripción**Ejecución:**

Unión extremadamente rígida y sujeción precisa mediante superficie de contacto dentada entre soporte para plaquitas y soporte de apriete.

Aplicación:

En combinación con los soportes de apriete n.º 273800 hasta 273811.

Pieza de repuesto:

Tornillo de amarre n.º 279815 9.

Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el volumen de suministro de los soportes de apriete).

Nota:

$D_1 = \varnothing$ mínimo para la 1ª escotadura/ $D_2 = \varnothing$ máximo para la 1ª escotadura.

Dependiendo de la situación de sujeción y el material, reducir los valores tecnológicos un 30 – 50 %.

Ancho de tronzado w: 2 mm

Profundidad máxima de corte $t_{\text{máx.}}$: 13 mm

Descripción técnica

| | |
|--|------------------------|
| Ø mínimo 1. ^a escotadura D ₁ | 65 mm |
| Ø máximo 1. ^a escotadura D ₂ | 85 mm |
| Profundidad máxima de corte t _{máx.} | 13 mm |
| Tipo de boca | derecha |
| Ancho de tronzado w | 2 mm |
| Tipo de producto | Soporte para plaquitas |

Accesorios

| | |
|------------------------|----------|
| Tornillo ajuste Tipo 9 | 279815 9 |
| Tornillo apriete | 279910 |