

Garant**Barra de mandrinar HSS, izquierda, Longitud de alcance / placa: 50/S4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	268706 50/S4
GTIN	4045197591968
Clase de artículo	21V

Descripción técnica

Código ISO Soporte	AH06X SCLDR/LS4
Tamaño de placa	4 mm
Desplazamiento central L ₃	3,5 mm
Ø perforación previa mínima D _{mín.}	6,92 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 10
Plaquita de corte adecuada	CDCT S4010.
Longitud total L	75 mm
Longitud de sujeción L ₂	5,54 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D _s	6 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Material de corte	HSS
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX6

674248 TX6

Juego de tornillos para plaquita Tipo 10

269028 10

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 200 cNm

659957 200