

Garant**Barra de mandrinar HSS, derecha, Longitud de alcance / placa: 45/S4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	268702 45/S4
GTIN	4045197591906
Clase de artículo	21V

Descripción técnica

Tamaño de placa	4 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 10
Desplazamiento central L ₃	2,5 mm
Código ISO Soporte	AH04X SCLDR/LS4
Plaquita de corte adecuada	CDCT S4010.
Ø perforación previa mínima D _{min.}	4,57 mm
Longitud total L	65 mm
Longitud de sujeción L ₂	3,58 mm
Ángulo de ajuste κ	97 grados
Ø de mango D _s	4 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Material de corte	HSS
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 10	269028 10
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX6	674248 TX6
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 200 cNm	659957 200