

Garant**Barra de mandrinar HSS, izquierda, Longitud de alcance / placa: 65/S5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	268726 65/S5
GTIN	4045197545817
Clase de artículo	21V

Descripción técnica

Ø perforación previa mínima D_{\min}	9,15 mm
Código ISO Soporte	AH0712H SGLPR/LS5
Desplazamiento central L_3	5,6 mm
Plaquita de corte adecuada	GPCT S5010.
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 6
Longitud de la cabeza L_1	25 mm
Tamaño de placa	5 mm
Anchura de cuello L_4	7 mm
Longitud total L	100 mm
Longitud de sujeción L_2	11,15 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D_5	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Material de corte	HSS
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX6	674248 TX6
Juego de tornillos para plaquita Tipo 6	269028 6
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500