

Garant**Barra de mandrinar HSS, izquierda, Longitud de alcance / placa: 65/S5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	268806 65/S5
GTIN	4045197545923
Clase de artículo	21V

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	GPCT S5010.
Código ISO Soporte	AH0812H SGSPR/LS5
Desplazamiento central L ₃	6,4 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	10,72 mm
Anchura de cuello L ₄	8 mm
Longitud de la cabeza L ₁	32 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 6
Tamaño de placa	5 mm
Longitud total L	100 mm
Longitud de sujeción L ₂	11,15 mm
Ángulo de ajuste κ	45 grados
Ø de mango D ₅	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Material de corte	HSS
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 6	269028 6
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX6	674248 TX6
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500