

Garant**Master Mute barra de mandrinar A.. SDUCR 93°, para plaquitas de corte reversibles DC., derecha****Datos de pedido**

Número de pedido	265014 25/11
GTIN	4069515024655
Clase de artículo	29E

Descripción**Ejecución:**

Eje redondo sin superficie de apriete.

Nota:

Es posible acortar la barra de perforación hasta una longitud de $L_{\min}$. Utilizar **solo con refrigeración interna** (resistencia a la temperatura de hasta 100 °C).

Descripción técnica

Longitud de voladizo L_1	150 mm
Ø de mango D_s	25 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Longitud total L	247 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Desplazamiento central L_3	17 mm
Serie	Master Mute
Tamaño de placa	11 mm
Código ISO Soporte	A25X SDUCR/L11
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 50
Norma	Norma de fábrica
Ø perforación previa mínima $D_{\min}$	32 mm

Hoja de datos

L _{min}	155 mm
Rosca de conexión	G1/4
Tipo de boca	derecha
Forma del mango	Acero
Oscilación	amortiguado
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Barra de mandrinar