

Garant**Master Mute barra de mandrinar A.. STFCL 90°, para plaquitas de corte reversibles TC.., izquierda****Datos de pedido**

Número de pedido	265025 10/09
GTIN	4069515024884
Clase de artículo	29E

Descripción**Ejecución:**

Eje redondo sin superficie de apriete. Eje reforzado con metal duro.

Nota:

Posibilidad de acortar la barra de perforación hasta una longitud de $L_{\min}$. Uso **solo con refrigeración interna** (resistencia a la temperatura de hasta 100 °C).

Descripción técnica

Código ISO Soporte	A10X STFCL/L09
Plaquita de corte adecuada	TC.. 0902..
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Longitud de voladizo L_1	88 mm
$\varnothing$ perforación previa mínima $D_{\min}$	13 mm
$\varnothing$ de mango D_s	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Longitud total L	161 mm
Serie	Master Mute
Desplazamiento central L_3	6,8 mm
Tamaño de placa	9 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 39

Hoja de datos

Rosca de conexión	M9×0,5
Tipo de boca	izquierda
Forma del mango	Acero
Oscilación	amortiguado
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/265025-10/09>