



## Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación, ER 16, Ø de sujeción nominal d: 7mm



### Datos de pedido

Número de pedido	309407 7
GTIN	4069515025829
Clase de artículo	32Z

### Descripción

#### Ejecución:

Con tapón de cierre para refrigeración interior (¡hasta 70 bar!).

Con cuadrado interior para un arrastre positivo del macho para roscar.

#### Idóneo para:

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar, pinzas portapiezas FAHRION también para el portapinzas de sujeción ER de precisión Centro P.

#### Nota:

**HOLEX** Las pinzas de sujeción ER® no son compatibles con el portapinzas de sujeción Centro-P y HiRunER.

### Descripción técnica

Ø de sujeción nominal d	7 mm
Adaptador	ER 16
Norma	ISO 15488-A
Precisión de concentricidad	≤ 10 µm
Tipo	4031 E

## Hoja de datos

Ø exterior D	16,7 mm
Longitud total L	27,5 mm
Tipo de producto	Pinza portapieza