



Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación, ER 16, Ø de sujeción nominal d: 6mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 309407 6 |
| GTIN | 4069515025812 |
| Clase de artículo | 32Z |

Descripción

Ejecución:

Con tapón de cierre para refrigeración interior (¡hasta 70 bar!).

Con cuadrado interior para un arrastre positivo del macho para roscar.

Idóneo para:

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar, pinzas portapiezas FAHRION también para el portapinzas de sujeción ER de precisión Centro P.

Nota:

HOLEX Las pinzas de sujeción ER® no son compatibles con el portapinzas de sujeción Centro-P y HiRunER.

Descripción técnica

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Ø de sujeción nominal d | 6 mm |
| Adaptador | ER 16 |
| Norma | ISO 15488-A |
| Precisión de concentricidad | ≤ 10 µm |
| Tipo | 4031 E |

Hoja de datos

| | |
|------------------|------------------|
| Ø exterior D | 16,7 mm |
| Longitud total L | 27,5 mm |
| Tipo de producto | Pinza portapieza |