

**Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación, ER 25, Ø de sujeción nominal d: 6mm****Datos de pedido**

Número de pedido	309421 6
GTIN	4069515025867
Clase de artículo	32Z

Descripción**Ejecución:**

Con tapón de cierre para refrigeración interior (¡hasta 70 bar!).

Con cuadrado interior para un arrastre positivo del macho para roscar.

Idóneo para:

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar, pinzas portapiezas FAHRION también para el portapinzas de sujeción ER de precisión Centro P.

Nota:

HOLEX Las pinzas de sujeción ER® no son compatibles con el portapinzas de sujeción Centro-P y HiRunER.

Descripción técnica

Ø de sujeción nominal d	6 mm
Adaptador	ER 25
Norma	ISO 15488-A
Precisión de concentricidad	≤ 10 µm
Tipo	4282 E

Hoja de datos

Ø exterior D	25,7 mm
Longitud total L	34 mm
Tipo de producto	Pinza portapieza