



Surtido de llaves de vaso, 1/4 pulgadas, cuadrado 29 piezas, Tipo: 6



Datos de pedido

Número de pedido	630190 6
GTIN	4018754261529
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123**; **vasos** según **DIN 3124**.
Cuadrados interiores / exteriores según **DIN 3120**.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

Suministro:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 11 ud. n.º 631000 tam. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

Vasos de punta de 6 caras: 5 ud. 631700 tam. 3; 4; 5; 6; 8

Insertos para destornilladores planos: 3 uds. tam. 3,5; 5,5; 8 mm

Insertos para destornilladores Phillips: 4 ud. PH1; PH2; PH3; PH4

Mango transversal: 1 ud. n.º 633000 tam. 116

Mango encajable: 1 ud. n.º 632800 tam. 150

Anillo patrón: 2 uds. n.º 632400 tam. 50; 150

Articulación cardán: 1 ud. n.º 633500 tam. 1/4

Carraca: 1 ud. n.º 632000 tam. 1/4

Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Descripción técnica

Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Perfil de salida	Llave de vaso de 6 caras

Hoja de datos

Perfil de salida	Destornillador ranura
Perfil de salida	Destornillador ranura
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Intervalo de ancho de llave hexagonal	3-8 mm
Número de piezas	29
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	5-14 mm
Norma	DIN 3120
Norma	DIN 3122
Norma	DIN 3124
Embalaje	Caja de plástico ABS
Longitud	227 mm
Anchura	131 mm
Altura	57 mm
Tipo de producto	Llave de vaso