

**Garant****Prolongación para cono de contracción térmica 4,5° sin tornillo de ajuste longitudinal, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 32/14mm****Datos de pedido**

Número de pedido	302410 32/14
GTIN	4045197435897
Clase de artículo	31A

**Descripción****Ejecución:**

Taladrado para alimentación interna del refrigerante (AIR).

**Sin** tornillo de ajuste longitudinal, **corto**.

**Aplicación:**

Para el alojamiento en cono de contracción térmica, conos de expansión hidráulica y portapinzas de sujeción ER.

**Nota:**

Número de revoluciones máximo admisible 8000 rpm.

**Descripción técnica**

Ø del mango d	32 mm
Ø D <sub>2</sub>	27 mm
Ø de la perforación D <sub>1</sub>	14 mm
Longitud total L	160 mm
Atributo del nombre de producto	L = 160 mm
Tipo de producto	Anillo patrón