

## Garant

**Prolongación para cono de contracción térmica 4,5° sin tornillo de ajuste longitudinal, con perforaciones para conducto de refrigeración, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 25/8 mm**



### Datos de pedido

Número de pedido	302414 25/8
GTIN	4045197436207
Clase de artículo	31A

### Descripción

#### Ejecución:

Taladrado para alimentación interna del refrigerante (AIR).

**Sin** tornillo de ajuste longitudinal, **corto** y **con taladros de conducto de refrigeración** (no cerrables).

#### Aplicación:

Para el alojamiento en cono de contracción térmica, conos de expansión hidráulica y portapinzas de sujeción ER.

#### Nota:

Número de revoluciones máximo admisible 8000 rpm.

Perforación para conducto de refrigeración: No se puede cerrar

Ø D<sub>2</sub>: 19 mm

### Descripción técnica

Ø D <sub>2</sub>	19 mm
Ø del mango d	25 mm
Ø de la perforación D <sub>1</sub>	8 mm
Longitud total L	160 mm
Atributo del nombre de producto	L = 160 mm
Perforación para conducto de refrigeración	No se puede cerrar
Tipo de producto	Accesorios para cono de contracción térmica

