

**Garant****Prolongación para cono de contracción térmica 4,5° sin tornillo de ajuste longitudinal, L = 300 mm, Ø d / Ø D1: 25/14mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 302416 25/14  |
| GTIN              | 4045197436122 |
| Clase de artículo | 31A           |

**Descripción****Ejecución:**

Taladrado para alimentación interna del refrigerante (AIR).

**Sin** tornillo de ajuste longitudinal, **largo**.

**Aplicación:**

Para el alojamiento en cono de contracción térmica, conos de expansión hidráulica y portapinzas de sujeción ER.

**Nota:**

Número de revoluciones máximo admisible 8000 rpm.

**Descripción técnica**

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Ø D <sub>2</sub>                   | 20 mm         |
| Ø de la perforación D <sub>1</sub> | 14 mm         |
| Ø del mango d                      | 25 mm         |
| Longitud total L                   | 300 mm        |
| Atributo del nombre de producto    | L = 300 mm    |
| Tipo de producto                   | Anillo patrón |