

Garant

Prolongación para cono de contracción térmica 4,5° sin tornillo de ajuste longitudinal, con perforaciones para conducto de refrigeración, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 25/10mm

**Datos de pedido**

Número de pedido	302414 25/10
GTIN	
Clase de artículo	31A

Descripción**Ejecución:**

Taladrado para alimentación interna del refrigerante (AIR).

Sin tornillo de ajuste longitudinal, **corto** y **con taladros de conducto de refrigeración** (no cerrables).

Aplicación:

Para el alojamiento en cono de contracción térmica, conos de expansión hidráulica y portapinzas de sujeción ER.

Nota:

Número de revoluciones máximo admisible 8000 rpm.

Descripción técnica

Ø D ₂	20 mm
Ø del mango d	25 mm
Ø de la perforación D ₁	10 mm
Longitud total L	160 mm
Atributo del nombre de producto	L = 160 mm
Perforación para conducto de refrigeración	No se puede cerrar
Tipo de producto	Anillo patrón

