

Garant

Prolongación para cono de contracción térmica 4,5° sin tornillo de ajuste longitudinal, con perforaciones para conducto de refrigeración, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 32/10mm



Datos de pedido

Número de pedido	302414 32/10
GTIN	4045197436221
Clase de artículo	31A

Descripción

Ejecución:

Taladrado para alimentación interna del refrigerante (AIR).

Sin tornillo de ajuste longitudinal, **corto y con taladros de conducto de refrigeración** (no cerrables).

Aplicación:

Para el alojamiento en cono de contracción térmica, conos de expansión hidráulica y portapinzas de sujeción ER.

Nota:

Número de revoluciones máximo admisible 8000 rpm.

Descripción técnica

Ø D ₂	24 mm
Ø del mango d	32 mm
Ø de la perforación D ₁	10 mm
Longitud total L	160 mm
Atributo del nombre de producto	L = 160 mm
Perforación para conducto de refrigeración	No se puede cerrar
Tipo de producto	Anillo patrón

Hoja de datos