

Garant

Cúter con mango de 2 componentes con 3 cuchillas cortantes rompibles, Anchura de lámina cortante: 9mm



Datos de pedido

Número de pedido	844920 9
GTIN	4069515027762
Clase de artículo	81B

Descripción

Ejecución:

Cuchillas cortantes extensibles / retráctiles en modelo metálico precisión, se bloquea automáticamente. Cuchillas de calidad extremadamente afiladas, de duración prolongada.

Mango de 2 componentes delgado y ergonómico, tanto para trabajos enérgicos, como para cortes precisos. Recubrimiento de **Haptoprene** de agarre firme, con un núcleo de polipropileno muy tenaz y a prueba de golpes. Trabajo seguro, porque se minimiza el peligro de deslizamiento incluso con las manos húmedas o aceitosas. La cuchilla cortante se bloquea automáticamente. Con 3 cuchillas cortantes rompibles (similar al n.º 844910 tam 10) de 13 secciones, **9 mm de ancho**.

Pieza de repuesto:

Cuchillas de recambio, véase n.º 844910 tam. 10; n.º 844918 tam. 10.

Descripción técnica

Longitud de cúter sin cuchilla cortante	145 mm
Longitud de cuchilla cortante	80 mm
Número de secciones rompibles	13
Grosor de varilla	0,4 mm
Anchura de lámina cortante	9 mm
Tipo de producto	Cúter

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/844920-9>
