



Registrador de datos, Tipo: 174T



Datos de pedido

Número de pedido	474202 174T
GTIN	4029547027765
Clase de artículo	47B

Descripción

Ejecución:

Registrador de datos manejable con indicador. Memoria interna para 16000 valores de medición. Seguridad de datos elevada, incluso con la pila gastada. Ciclo de medición ajustable entre 1 min y 24 h. Vida de la pila >1 año (ciclo de medición 15 min., 25 °C). Lectura de datos intuitiva y que ahorra tiempo a través del USB-C. Software profesional con función de exportación a Excel para la programación del registrador y el análisis de datos, así como el registro en formato PDF.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluye soporte mural, 2 pilas n.º 081560 tam. CR2032, cable de transmisión de datos USB-C 2.0 y certificado de calibración.

Descripción técnica

Calibración	I9
Anchura	38 mm

Suministro de energía	con pilas
Altura	18,5 mm
Campo de medición de temperatura	-30 - 70 °C
Cantidad de pilas contenidas	2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Longitud	60 mm
Límite de error de la temperatura	±0,5 °C
Clase de protección IP	IP 65
Interfaz	Interfaz USB
Memoria aparato	16000 valores de medición
Tipo de producto	Registrador de datos

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/474202-174T>