



Registrador de datos Con tecnología inalámbrica Bluetooth®, Tipo: 174H



Datos de pedido

Número de pedido	474203 174H
GTIN	4029547027796
Clase de artículo	47B

Descripción

Ejecución:

Registrador de datos manejable con indicador. Memoria interna para 16000 valores de medición. Seguridad de datos elevada, incluso con la pila gastada. Ciclo de medición ajustable entre 1 min y 24 h. Vida de la pila >1 año (ciclo de medición 15 min., 25 °C). Lectura de datos intuitiva y que ahorra tiempo a través del USB-C. Software profesional con función de exportación a Excel para la programación del registrador y el análisis de datos, así como el registro en formato PDF. Medición y memorización adicionales de la humedad relativa.

Función:

IP20: existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de $\varnothing < 12$ mm, pero se debe evitar el contacto, y no existe protección contra el agua.

Suministro:

Incluye soporte mural, 2 pilas n.º 081560 tam. CR2032, certificado de calibración.

Descripción técnica

Longitud	60 mm
Suministro de energía	con pilas

Anchura	38 mm
Cantidad de pilas contenidas	2
Campo de medición de temperatura	-20 - 70 °C
Límite de error humedad relativa	± 3 %
Altura	18,5 mm
Límite de error de la temperatura	±0,5 °C
Calibración	I6
Clase de protección IP	IP 20
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Gama de medición humedad relativa	0 - 100 %
Interfaz	Interfaz Bluetooth®
Memoria aparato	16000 valores de medición
Tipo de producto	Registrador de datos

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/474203-174H>