



### Cinta métrica de acero blanco en bastidor, Longitud de cinta: 100m



#### Datos de pedido

Número de pedido	464500 100
GTIN	4007368004035
Clase de artículo	46M

#### Descripción

##### Ejecución:

**Cápsula:** Cápsula de plástico muy resistente con superficie Softfinish. Cáscara con espacio para el alojamiento del brazo de manivela y el anillo de tirar. Adaptable para zurdos.

**Bastidor:** bastidor de metal ligero con enrollador rápido apoyado en rodamiento de bolas y manivela plegable.

**Cinta:** extremo de guía de la cinta patentado, **herraje Flextop**. El recubrimiento de plástico transparente y altamente flexible de la cinta evita de manera fiable que el extremo de guía de la cinta se rompa.

**Cinta métrica de acero blanco.** Cinta templada, capa de fosfato como protección contra la corrosión, recubrimiento de resina sintética resistente al desgaste. Lectura elevada. Con división milimétrica continua.

Tam. 20 y 30 en bastidor recto, tam. 50/tam. 100 en bastidor con forma de V.

##### Nota:

Otros modelos de 100 m de longitud o con división de pulgadas, o inicio de graduación tipo B / C, a petición.

#### Descripción técnica

Color de la cinta	blanco
Longitud de cinta	100 m
Longitud total	430 mm
Bastidor anchura	200 mm

## Hoja de datos

Norma	EG II
Cápsula altura	42 mm
Tipo inicio de graduación	A
Anchura de cinta	13 mm
Tipo de producto	Cinta métrica

### Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/464500-100>