

**Garant****Cabeza de corte intercambiable Master Mute derecha, para DN.. Plaquitas de corte****Datos de pedido**

Número de pedido	265114 25/11
GTIN	4069515031813
Clase de artículo	29E

**Descripción****Idóneo para:**

Vástagos de barra de mandrinar con amortiguación de vibraciones n.º 265060 – 265076.

**Descripción técnica**

Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	34 mm
Longitud total L	23 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 20
Tamaño de placa	11 mm
Serie	Master Mute
Desplazamiento central $L_3$	19 mm
Palanca articulada	259015 20
Plaquita de corte adecuada	DN.. 1104..

## Hoja de datos

Ø de mango D <sub>s</sub>	25 mm
Número de canales de refrigeración	3
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte

### Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/265114-25/11>